

Бактерицидные лампы Sweko SSL

Паспорт изделия

Назначение и общие сведения

- Уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в быту, на промышленных и коммерческих объектах.
- Применение в качестве источника УФ-излучения в промышленных фотохимических процессах

Технические характеристики

- Содержание ртути: 2 мг
- Срок службы не менее 9000 ч
- Материал колбы: увиолевое боросиликатное стекло
- Использовать в диапазоне температур от +5°C до +40°C
- Озон при работе лампы не образуется



ОСТОРОЖНО!
ВОЗМОЖНО ОБЛУЧЕНИЕ
ГЛАЗ И КОЖИ

ОСТОРОЖНО!
РУТУТЬ

БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОЗОНА

РАБОТАТЬ
В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ

Модель	Артикул	Тип колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Основная длина волны излучения, нм	Мощность излучения 200...280 нм (UVC), Вт	Размер лампы, мм	Упаковка, шт.	Вес нетто, 1 лампа, г
SSL-T8-UVC-15W-G13-BG	38955	трубка, Т8	G13	15	254	2.0	Ø25 x 437	25	56
SSL-T8-UVC-30W-G13-BG	38956	трубка, Т8	G13	30	254	4.9	Ø26 x 894	25	100
SSL-T5-UVC-8W-G5-BG	38958	трубка, Т5	G5	8	254	12.0	Ø15 x 288	100	30

Установка и подключение лампы

Перед установкой убедитесь, что тип лампы подходит для использования в приборе. Предохраняйте лампу от попадания влаги. Нельзя использовать лампу при попадании на ее поверхность жидкости. Не разбирайте лампу. Не используйте лампу с механическими повреждениями. Используйте лампу только в полностью исправных приборах. При работе необходимо соблюдать установленные нормы безопасности и СанПиН 2.2.4.3359-16 9п. Применять только в закрытом помещении.

Конструктивные особенности

ЛАМПА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 220В!

Лампа должна использоваться **ТОЛЬКО** с электронным или электромагнитным пуско-регулирующим устройством для ртутных газоразрядных ламп соответствующей мощности.

Информация по безопасности при установке и эксплуатации лампы

ВНИМАНИЕ! Запрещается попадание прямого излучения УФ-лампы в глаза и на поверхность кожи человека и животных! Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Не использовать УФ-лампу без защитного экрана, исключающего прямое попадание излучения лампы при нахождении в помещении людей или животных! При работе с включенной лампой использовать специальные средства защиты (очки, щиток, маска) и одежду для защиты от УФ излучения. Работа с включенной лампой без применения средств защиты категорически запрещена!

Транспортировка и хранение

Лампу в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта. Лампа должна храниться в крытых вентилируемых помещениях. Хранение и транспортировка ламп должны проходить в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Утилизация

Утилизация требует специальных мер применяемых для утилизации приборов, содержащих ртуть.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Лампа не горит	Несовместимость модели лампы и прибора (светильника)	Проверьте совместимость работы модели лампы с моделью светильника

Гарантийный талон

Наименование изделия	Код продукта	Номер партии	Дата производства
Эти данные указаны в маркировке изделия			
Название торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца	м.п.
С правилами эксплуатации изделия ознакомлен		Подпись покупателя	
Фамилия И.О.			

1. Срок гарантии на лампы Sweko 12 месяцев.
2. Гарантия распространяется на лампы, вышедшие из строя до истечения гарантийного срока.
3. Гарантия распространяется на неработающие лампы в случае отсутствия у них механических повреждений.
4. Гарантия распространяется на неработающие лампы, если в процессе осмотра не было выявлено нарушений правил установки и эксплуатации.
5. Замена по гарантии не подлежат лампы, вышедшие из строя по причине значительных отклонений параметров питающей сети.
6. Замена по гарантии не подлежат лампы, вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации, нарушения правил установки и безопасности.
7. Замена ламп по гарантии производится при обязательном предварительном осмотре и проведении технической экспертизы.

www.sweko.ru

Дата производства указана на корпусе лампы. ММ – месяц производства, ГГ – год производства.

Страна-изготовитель: Китай

Изготовитель:

«JIANGSU INNOVATE TECHNOLOGY CO., LTD», EAST SIDE OF ZHONGSHAN ROAD, SOUTH SIDE OF HUAINE ROAD, EAST DEVELOPMENT ZONE, DONGHAI COUNTY, JIANGSU, 22230, CHINA «ЦЗЯНСУ ИННОВАЙТ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА ДОРОГИ ЧЖУНШАНЬ, ЮЖНАЯ СТОРОНА ДОРОГИ ХУАХЕ, ЗОНА РАЗВИТИЯ ВОСТОКА, ДОНХАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЗЯНСУ, 22230, КНР

Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО «Компания Сфера Света», 105005, г. Москва, пер. Посланников, д.9, стр.1, ан., пом. III, ком.7, info@sweko.ru